

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00010704
INFINITY 0511	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25 / 90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 15 / 240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00010704	Nombre de GN / EN	5
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	847	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25 / 90
Poids net [kg]	100.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	15 / 240
Puissance électrique [kW]	0.578	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1

Modèle

Code SAP

00010704

INFINITY 0511

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide



Fiche technique

Avantages du produit



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00010704
INFINITY 0511	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1

Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

4

Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

5

Cuisson lente

Meilleur goût
Moins de perte de poids pendant la cuisson

6

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

7

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

8

Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1

Modèle

INFINITY 0511

Code SAP

00010704

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

1. Code SAP:

00010704

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

839

4. Hauteur nette [mm]:

847

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

116.60

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

14. Puissance électrique [kW]:

0.578

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9"

18. Réfrigérant:

R452a

19. Nombre de GN / EN:

5

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

15 / 240

24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

25 / 90

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

26. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

27. Réglage du temps de la température négative:

Oui

28. Nombre de ventilateurs:

1

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1

Modèle

INFINITY 0511

Code SAP

00010704

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

29. Sonde:

4-points

30. Autodiagnostic:

Oui

31. HACCP:

Oui

32. Cuisson basse température:

Oui

33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52 - 85

34. Traitement thermique Delta T:

Oui

35. Fonction: démarrage retardé:

Oui

36. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

37. Cycle de levée de la pâte:

Oui

38. Dégivrage automatique:

Oui

39. Pieds réglables:

Oui

40. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

41. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

42. Roues:

Facultatif

43. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

44. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5