

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Schockfroster 8x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

| Modell | SAP -Code | 00009361 |
|--------|-----------|----------|
|--------|-----------|----------|



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 35/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 25/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja
- Thaving -Zyklus: Ja

|                            |                    |                                           |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00009361           | <b>Anzahl der GN / en</b>                 | 8           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 790                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>       | GN 1/1      |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 839                | <b>GN -Gerätetiefe</b>                    | 65          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1322               | <b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>   | 35/90       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 126.00             | <b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b> | 25/240      |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.900              | <b>Steuertyp</b>                          | Touchscreen |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz |                                           |             |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Schockfroster 8x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

Modell

SAP -Code

00009361





### Schockfroster 8x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

Modell

SAP -Code

00009361

1

#### Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit

Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten
- Füllung von Hygienestandards

2

#### Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

3

#### Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefriertemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

4

#### Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 8x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00009361

**1. SAP -Code:**

00009361

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

839

**4. Nettohöhe [MM]:**

1322

**5. Nettogewicht / kg]:**

126.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

846

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1450

**9. Bruttogewicht [kg]:**

146.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

0.900

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

Touchscreen

**16. Bildschirmgröße:**

9"

**17. Kältemittel:**

R452a

**18. Anzahl der GN / en:**

8

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**20. GN -Gerätetiefe:**

65

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

25/240

**23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

35/90

**24. Isolationsdicke [MM]:**

60

**25. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**26. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**27. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

**28. Selbstdiagnostik:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 8x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00009361

### 29. Innenbeleuchtung:

Ja

### 30. Haccp:

Ja

### 31. Filter:

Abnehmbar

### 32. Thaving -Zyklus:

Ja

### 33. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja

### 34. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

### 35. Castors:

optional

### 36. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

### 37. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5