

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Box + Verdampfer für IS 2011

Modell	SAP -Code	00012526
---------------	------------------	----------



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 110/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 95/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja
- Thaving -Zyklus: Ja

SAP -Code	00012526	Anzahl der GN / en	20
Netzbreite [MM]	1190	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	1332	GN -Gerätetiefe	1332
Nettohöhe [MM]	2490	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	110/90
Nettogewicht / kg]	404.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	95/240
Power Electric [KW]	3.250	Steuertyp	Touchscreen
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Weitere Informationen	Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben. Kühleinheit für INFINITY 2011 RM - EINHEIT 4 PS Kühleinheit für INFINITY 2011 Silent RM - EINHEIT 4 PS SILENT Kühleinheit für INFINITY 4011 RM - EINHEIT 9 PS

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Box + Verdampfer für IS 2011

Modell

SAP -Code

00012526





Box + Verdampfer für IS 2011

Modell

SAP -Code

00012526

1

Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefrier-/Kochtemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens/ Kochens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

2

Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit
Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten

3

Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

4

Voreingestellte Zyklen

Sehr einfache und intuitive Kontrolle

- Der Betreiber kann noch weniger qualifizierten Service erbringen

5

Langsames Kochen

besserer Geschmack
Kleinere Gewichtsverluste beim Kochen

- Aufgrund weniger Gewichtsverluste spart das Gerät Kosten

6

Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

7

Über Nacht kochen

Möglichkeit, ganze Programmzyklen voreinzustellen und über Nacht ohne Dienst zu laufen

- Sparen Sie die Kapazität des Geräts während des Tages
- Sparen Sie die menschliche Kapazität und Zeit dank des unbeaufsichtigten Betriebs des Geräts über Nacht

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Box + Verdampfer für IS 2011

Modell

SAP -Code

00012526

1. SAP -Code:

00012526

2. Netzbreite [MM]:

1190

3. Nettentiefe [MM]:

1332

4. Nettohöhe [MM]:

2490

5. Nettogewicht / kg]:

404.00

6. Bruttobreite [MM]:

1110

7. Grobtiefe [MM]:

2310

8. Bruttohöhe [MM]:

900

9. Bruttogewicht [kg]:

538.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Öffnung des Geräts:

Türbänder rechts

14. Power Electric [KW]:

3.250

15. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Steuertyp:

Touchscreen

17. Bildschirmgröße:

9"

18. Kältemittel:

R452a

19. Anzahl der GN / en:

20

20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

21. GN -Gerätetiefe:

1332

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-40

23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

95/240

24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

110/90

25. Isolationsdicke [MM]:

80

26. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

27. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

28. Sonde:

4-Punkt-Sonde

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Box + Verdampfer für IS 2011

Modell

SAP -Code

00012526

29. Selbstdiagnostik:

Ja

30. Innenbeleuchtung:

Ja

31. Haccp:

Ja

32. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Nein

33. Thaving -Zyklus:

Ja

34. Verstellbare Füße:

Nein

35. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja

36. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

37. Castors:

Nein

38. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

39. Standardausrüstung für das Gerät:

Beschaffung des Ventils und der Kühleinheit erforderlich

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

41. Weitere Informationen:

Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben.

Kühleinheit für INFINITY 2011 | RM - EINHEIT 4 PS

Kühleinheit für INFINITY 2011 Silent | RM -

EINHEIT 4 PS SILENT

Kühleinheit für INFINITY 4011 | RM - EINHEIT 9 PS